



DELO  
SCELTI PER TE


# IDROSCOPINI

### SPRAYJET 2



Idroscopino in ottone con doccetta laser (1401022), flessibile doppia aggarratura 120 cm. e rubinetto (1401029).

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401020	NR	1	02




### SPRAYJET 1



Idroscopino in ottone con doccetta, flessibile antitorsione da 120 cm., rubinetto (1401012) e supporto.

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401009	NR	1	02




### SPRAYJET 5



Idroscopino in ABS composto da doccetta (1401019), flessibile antitorsione da 120 cm., con rubinetto d'arresto (1401012) e supporto.

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401011	NR	1	02




### SPRAY 1



Kit doccetta in ABS composto da doccetta (1401019), flessibile antitorsione da 120 cm., supporto cromato.

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401010	NR	1	02




### SPRAY 4



Kit doccetta in ABS composto da doccetta bianca (1401024), flessibile bianco da 120 cm., supporto bianco.


codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401027	NR	1	02



# LINEA DOCCIA


## IDROSCOPINI E KIT DOCCETTA

### SPRAY 5




Kit doccetta in ottone composta da doccetta in ottone spray (1401014), flessibile doppia aggraffatura da 120 cm. (1406011) e con miscelatore. Per prevenire il rischio di rottura del flessibile, si raccomanda di chiudere sempre il rubinetto dopo l'uso.

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401033	NR	1	02



### SPRAY 6



Kit doccetta in ottone composta da doccetta in ottone spray (1401014), flessibile doppia aggraffatura da 120 cm. (1406011) e con miscelatore a incasso. Per prevenire il rischio di rottura del flessibile, si raccomanda di chiudere sempre il rubinetto dopo l'uso.

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401034	NR	1	02

